

Vakuumsikkator, Thermo Scientific Nalgene, IDL Vacuum Desiccators

Transparenter Exsikkator aus Polycarbonat ohne das abgebildete Zubehör, leichtgewichtig, unzerbrechlich, für Vakuum- und Normaldruck-Anwendungen. Implosionsgefahr bei sachgemäßer Anwendung ausgeschlossen. Kein Dichtungsfett erforderlich, da gasdichte Silicon-O-Ring-Dichtung. Hält einen Unterdruck von 711 mm Hg über 24 Stunden. Anschlussmöglichkeiten für Vakuum am Deckel und Unterteil. Für alle 230-mm-Standard-Exsikkatorenplatten, mit PTFE-Hahn.

Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
280	330	23 87 53110

Achtung: Nicht in geschlossenem Zustand bzw. unter Vakuum autoklavieren! (Nur bei geöffnetem Hahn möglich).



thermo scientific
webcode  WWRJN098

